



WJA010

ateha Permutateur associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Element de commande

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Textes

Type de commutation 2-pôles