



WJA025B

InterBP à fermeture 1F porte-étiquette ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Pousoir simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 33 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Textes

Type de commutation Pousoir, contact normalement ouvert

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)