



WJA025B

## InterBP à fermeture 1F porte-étiquette ateha associable

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc signalisation
---------	---------------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
---------	---------------------------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	33 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
---	------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

#### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Poussoir, contact normalement ouvert
---------------------	--------------------------------------