



WJA040B

Double InterBP Va et Vient ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Profondeur de montage 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP31

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies