



WJA048B

### InterBP Va et Vient VMC ateha associable

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

##### Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Dimensions

Profondeur de montage 33 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP21D

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

##### Textes

Type de commutation 2 voies

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)