



WJA048B

## InterBP Va et Vient VMC ateha associable

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 33 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP21D

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies