



WJA100B

**Prise de courant 2P+T ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant	Oui
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
---	------

Indice de protection IP	IP21D
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	77 mm
---------	-------

**Matière**

Couleur	Blanc signalisation
---------	---------------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
---------	---------------------------------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

---