



WJA102

**Prise de courant 2P ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP21D

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

Largeur 65 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matière**

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par encliquetage

**Équipement**

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Textes**

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits