



WJA122

## Prise de courant 2P+T ateha double horizontale précablée associable

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP21D

#### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 140 mm

Profondeur 22,80 mm

#### Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

#### Équipement

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Textes

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits