



WJA155

ateha Sortie de câble associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 20 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP0

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 65 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Équipement

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits