



WJA228

**ateha prise RJ45 catégorie 6A pour Grade 3 TV associable**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

**Dimensions**

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 77 mm |
| Largeur    | 75 mm |
| Profondeur | 40 mm |

**Raccordement**

|   |   |
|---|---|
| Section de raccordement en câble souple | 0.08 - 2.5 mm <sup>2</sup>                              |
| Section de raccordement en câble rigide | Mini 2x 1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|