



WJC001

Interrupteur va-et-vient ou poussoir Ateha complet

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04