



WJC003

Interrupteur va-et-vient ou poussoir ateha avec neutre complet

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Courant Electrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes & indicateurs

Nombre de touches 1

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04