



WJC005

## ateha Va et Vient à tirage complet

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 1 voie