



WJC010B

Permutateur ateha complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Encastré, En saillie
-------------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant, Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	77 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Permutateur