



WJC010B

## Permutateur ateha complet

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 77 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Permutateur