



WJC012

**ateha Va et Vient étroit complet**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Profondeur de montage 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

**Textes**

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies