



WJC012

ateha Va et Vient étroit complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies