



WJC013

Interrupteur va-et-vient ateha lumineux étroit complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------------------|
| Montage | Encastré, En saillie |
|---------|----------------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

| | |
|----------|---------------|
| Finition | Brillant, Mat |
|----------|---------------|

| | |
|---------|---|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
|---------|---|

| | |
|-----------------------|-------|
| Traitement de surface | Laqué |
|-----------------------|-------|

Identification

| | |
|--|--|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec habillage complet |
|--|--|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP41 |
|-------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK04 |
|---|------|

Textes

| | |
|-----------|----------------|
| Éclairage | Pour éclairage |
|-----------|----------------|