



WJC013B

ateha interrupteur interBP étroit lumineux va-et-vient ou poussoir complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Encastré, En saillie
-------------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant, Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitements	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

Textes

Éclairage	Pour éclairage
Type de commutation	2 voies