



WJC027

ateha Pousoir 1F étroit complet

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

Dimensions

Profondeur 85 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP41

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Inscription Enjoliveur sans inscription