



WJC027

## ateha Pousoir 1F étroit complet

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

#### Matière

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Dimensions

Profondeur 85 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP41

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Textes

Inscription Enjoliveur sans inscription