



WJC040

ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant, Mat
----------	---------------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
---------	---

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP31
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
---	------