



WJC048B

InterBP Va et Vient VMC ateha complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
---------	---------------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Brillant, Mat
----------	---------------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
---------	---------------------------------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	33 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
---	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	2 voies
---------------------	---------