



WJC061

ateha Variateur toute charge complet

Caractéristiques techniques

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Code RAL	9010
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Architecture	
Type d'organe de commande	Poussoir simple
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
Section de raccordement en câble souple	0.08 - 2.5 mm²