



WJC061B

ateha Variateur toute charge complet

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Matière Polycarbonate (PC)

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²

Section de raccordement en câble souple 0.08 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Type de raccordement Avec borne à vis