



WJC122

**Prise de courant ateha double horizontale précâblée complet**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP21D

**Dimensions**

Hauteur 70,50 mm

Largeur 146 mm

Profondeur 28 mm

**Matière**

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de connection/prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Textes**

Inscription Sans inscription

Housse Boîtier complet

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits