



WJC132

Prise de courant ateha double horizontale ou verticale 2P+T complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP21D

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 30 mm

Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Boîtier complet

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits