



WJC142

Prise de courant double horizontale ou verticale 2P ateha complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 152 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de connexion/prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits