



WJC142

Prise de courant double horizontale ou verticale 2P ateha complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
Indice de protection IP	IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	152 mm
Profondeur	22,80 mm

Matière

Code RAL	9010
Finition	Brillant, Mat
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de connexion/prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits