



WJC142B

Prise 2P double horizontale ou verticale ateha complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
Indice de protection IP	IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	50 mm
Largeur	152 mm

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant, Mat
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de connection/prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits
