



WJC155

atoha Sortie de câble complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 20 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Indice de protection IP IP21D

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 30 mm

Matière

Code RAL 9010

Finition Brillant, Mat

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de connexion/prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Boîtier complet

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

