



WJC160

### Prise Schuko ateha complet

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
---	------

Indice de protection IP	IP21D
-------------------------	-------

##### Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

##### Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant, Mat
----------	---------------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
---------	---

##### Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

##### Connectivité

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Équipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits
------------	--