



WK003



## Interrupteur va-et-vient Kallysta témoin avec neutre

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Interrupteur
---------------------------	--------------

#### Textes

Éclairage	Pour éclairage
-----------	----------------

Type de commutation	2 pôles
---------------------	---------