



WK003



Interrupteur va-et-vient Kallysta témoin avec neutre

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
------------------------------------------	-----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---------------------------------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Interrupteur
---------------------------	--------------

Textes

Éclairage	Pour éclairage
-----------	----------------

Type de commutation	2 pôles
---------------------	---------