

WK003

quickconnect

Kallysta Interrupteur va&vient témoin avec neutre

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Interrupteur

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Textes

Type de commutation	2 pôles
Éclairage	Pour éclairage

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification