



WK010



Kallysta Permutateur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Permutateur
---------------------------	-------------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Permutateur