



WK024

## Poussoir inverseur Kallysta 10+1F à tirage

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Matière

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

#### Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 30 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP41

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Textes

Inscription Sans inscription