



WK032

Interrupteur coup de poing Kallysta d'arrêt d'urgence à clé Ronis N°455

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)