



WK032

## Interrupteur coup de poing Kallysta d'arrêt d'urgence à clé Ronis N°455

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

#### Identification

|  |           |
|--|-----------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Mécanisme |
|--|-----------|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 40 mm |
|-----------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05 |
|---|------|

#### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

#### Textes

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
|-----------|---------------------------------|