



WK035

## Interrupteur à clé 2 positions Kallysta

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)