



WK044

## Double poussoir inverseur Kallysta 10+1F

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

#### Matière

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

#### Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 32 mm

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP41

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Textes

Inscription Sans inscription