



WK044

Double poussoir inverseur Kallysta 10+1F

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 32 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP41

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Inscription Sans inscription