



WK055



Mécanisme interrupteur à carte Kallysta

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Traitement de surface | Laqué |
|-----------------------|-------|

Connectivité

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage |
|-----------------|----------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-------------|
| Type d'organe de commande | Carte hôtel |
|---------------------------|-------------|