



WK061

Variateur poussoir Kallysta lampes eco

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Matière Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 0.08 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble souple 0.08 - 2.5 mm²