



WK061

Variateur poussoir Kallysta lampes eco

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Dimensions

Hauteur	70 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
------------------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.08 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Section de raccordement en câble souple	0.08 - 2.5 mm ²
---	----------------------------