



WK067

### Variateur poussoir unisersel Kallysta 350VA

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

##### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 70 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 70 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 39 mm |
|------------|-------|

##### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir simple |
|---------------------------|-----------------|

##### Raccordement

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 0.08 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|---|----------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.08 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|---|----------------------------|