



WK100



Prise de courant 2P+T Kallysta 16A 250V SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	73 mm
Profondeur	22,80 mm

Matière

Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection