



WK101

**Prise de courant 2P+T Kallysta 16A 250V connexion à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21D

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	73 mm
Profondeur	22,80 mm

**Matière**

Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de connexion/prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle

