



WK102

## Kallysta Prise 2P 16A 250V connexion à vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21D

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	73 mm
Profondeur	22,80 mm

#### Matière

Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Connectivité

Type de connexion/prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle

